

Garant**Master Mute bară de strunjit A.. SCLCL 95°, pentru plăcuțe amovibile CC., stânga****Date comandă**

Numărul de comandă	265009 06/04
GTIN	4069515024501
Clasa articolului	29E

Descriere**Execuție:**

Coadă rotundă fără suprafață de prindere. Arbore ranforsat cu carbură.

Notă:

Bara de strunjit poate fi scurtată până la o lungime de L_{min} . Utilizare **numai cu răcire internă** (rezistență la temperatură de până la max. 100° C).

Descriere tehnică

Lungimea totală L	96 mm
Lungime activă L_1	66 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Cod ISO Suport	A06X SCLCR/L04
$\varnothing$ cozii D_s	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 0401..
Decalaj central L_3	3,5 mm
Serie	Master Mute
Mărimea plăcuței	4 mm
$\varnothing$ minim al găurii prelabile D_{min}	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 53

Fișă de date

Tip de utilizare	pe stânga
Forma cozii	Oțel
Oscilație	Amortizat
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/265009-06/04>