

**Cuțit de strunjit pe interior pe dreapta conform DIN 4954, HSS E, Ø cozii: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	296400 12
GTIN	4069515024709
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Toate dimensiunile **sudate**.

Aplicație:

Utilizare universală, viteze medii de aşchiere.

HSS/E – Pentru toate tipurile de strunguri, pentru producție individuală și în serie. Aceste cuțite de strunjit au o putere de tăiere mare și sunt rezistente la rupere, chiar și la folosire la adâncimi mari, la aşchiere întreruptă sau la materiale cu rezistență ridicată.

Descriere tehnică

Lungimea totală	180 mm
Ø cozii	12 mm
Pentru găuri cu Ø de la	22 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip produs	Cuțit pentru strunjit