

**Bucșă elastică ER cu etanșare și duze de stropire, ER 25, Ø nominal de strângere d: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308964 10
GTIN	4069515025102
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

Modele cu etanșare cu duze de pulverizare numai pentru Ø nominal.

Descriere tehnică

Suport	ER 25
Concentricitate	$\leq 10 \mu\text{m}$
Tip	430 E
Ø exterior D	25,7 mm
Lungimea totală L	34 mm
Tip produs	Bucșă elastică