

**Bucșă elastică ER, ER 32, Ø nominal de strângere d: 10mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309003 10     |
| GTIN               | 4069515025249 |
| Clasa articolului  | 32Z           |

**Descriere****Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

**Notă:**

**Fiecare gamă de Ø de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, Ø 10 – 9 mm, în afară de Ø 1, 1,5 și 2 (aici doar 0,5 mm).**

Bucșele elastice ER16, ER25 și ER32 fără garnitură sunt disponibile în eShop și cu dimensiuni în inch.

**Descriere tehnică**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Suport            | ER 32          |
| Standard          | ISO 15488-B    |
| Concentricitate   | ≤ 10 μm        |
| Tip               | 470 E          |
| Ø exterior D      | 33 mm          |
| Lungimea totală L | 40 mm          |
| Tip produs        | Bucșă elastică |

