

**Bucșă elastică ER, ER 40, Ø nominal de strângere d: 7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309043 7
GTIN	4069515025560
Clasa articolului	32Z

Descriere**Execuție:**

Complet călite și rectificate. Lustruite.

Notă:

Fiecare gamă de Ø de strângere este cu până la 1 mm mai mică, de exemplu, Ø 10 – 9 mm, în afară de Ø 1, 1,5 și 2 (aici doar 0,5 mm).

Descriere tehnică

Suport	ER 40
Concentricitate	$\leq 10 \mu\text{m}$
Tip	472 E
Ø exterior D	41 mm
Lungimea totală L	46 mm
Tip produs	Bucșă elastică