

**Cheie combinată, model extra lung, Deschiderea cheii: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614780 15
GTIN	4069515026109
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Partea inelară înclinat la 15°. Mâner cu coadă tubulară, ergonomic, ușor de utilizat. Coadă extra lungă pentru utilizare în adâncime. Recomandată în special pentru conexiuni înșurubate foarte robuste, cu moment ridicat.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	11,2 mm
Lungime cheie L	250 mm
Înălțime maximă cioc h_1	7 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii	15 mm
Poziție inel	15 grad
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Cheie reglabilă