

**Cheie fixă / inelară cu clichet extra-lungă JOKER 6007, Deschiderea cheii: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614865 8
GTIN	4013288233318
Clasa articolului	63F

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Parte inelară cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°. Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă călită, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Lățime falcă l	21 mm
Înălțime inel h ₂	7 mm
Deschiderea cheii	8 mm
Ø inelului D	18 mm
Lungime cheie L	180 mm
Înălțime falcă h ₁	6 mm
Număr de dinți	80
Unghi prindere	4,5 grad
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	mat cromat
Opritor final pe partea falcii	da

Fișă de date

Funcție oprite pe partea fâlcii

da

Tip produs

Cheie reglabilă