

**Cheie fixă / inelară cu clichet extra-lungă JOKER 6007, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614865 10
GTIN	4013288233325
Clasa articolului	63F

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Parte inelară cu clichet ușor de utilizat, robust, cu dantură fină (80 dinți), cu rază de lucru extrem de mică de 4,5°. Capătul de cheie fixă cu profil bi-hexagonal și placă metalică interschimbabilă calită, ce are rol de reținere și de opritor final, împiedicând alunecarea permițând obținerea unui unghi redus de întoarcere.

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Descriere tehnică

Lățime falcă I	24,2 mm
Lungime cheie L	209 mm
Înălțime inel h ₂	7,2 mm
Înălțime falcă h ₁	6,3 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii	10 mm
Ø inelului D	21 mm
Număr de dinți	80
Unghi prindere	4,5 grad
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	mat cromat

Fișă de date

Opritor final pe partea falcii	da
Funcție oprite pe partea falcii	da
Tip produs	Cheie reglabilă