



Lanternă de buzunar cu LED, cu protecție la explozie cu baterii, Tip: 4AAZOOM



Date comandă

Numărul de comandă	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lanternă de buzunar protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.

Lămpi de înaltă performanță cu LED, rezistente la șocuri, la praf și la apă.

Cu **tehnologie de reflector cu LED**. **Lanternă cu LED pentru cască și de mână, cu funcție de zoom**. Fasciculul luminos poate fi focalizat (conul de lumină 16° – 33°). Sistem optic brevetat.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Durata de iluminare	8 h
Număr de baterii incluse	4
Culoarea carcasei	galben
Ø cap	35 mm
Flux luminos	130 - 165 lm
Zonă ATEX	zona 0
Zonă ATEX	zona 20
Tip de baterii	Mignon, AA
Greutate	176 g

Clasă de protecție IP	IP 67
Lungimea totală	170 mm
Proprietatea dispozitivului	Recomandat pentru zona EX
Distanță de iluminare	100 m
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081553 LR6
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR6	081559 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081554 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081552 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081551 LR6