

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță: 75/S5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268732 75/S5
GTIN	4045197545831
Clasa articolului	21V

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	5 mm
Cod ISO Suport	E06J SGLPR/LS5
Plăcuță amovibilă compatibilă	GPCT S5010.
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 6
Decalaj central $L_3$	5,6 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	9,15 mm
Lungimea totală L	110 mm
Înălțime de strângere $L_2$	5,54 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	6 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 6

269028 6

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500