

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță: 85/S4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268712 85/S4
GTIN	4045197545749
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,05 mm
Mărimea plăcuței	4 mm
Cod ISO Suport	E08K SCLDR/LS4
Decalaj central L_3	4,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	7,49 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 10	269028 10
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200