

Stâlpi de blocare cu cap rotativ, inclusiv benzi (2 bucăți), negru, Tip: R/W**Date comandă**

Numărul de comandă	994312 R/W
GTIN	4251021128075
Clasa articolului	99T

Descriere**Execuție:**

Stâlpi de blocare cu cap rotativ față-verso (360°), pentru utilizare în interior. Ideal când este necesară blocarea unui spațiu mare cu o lungime a chingii de 9 m, oferă numeroase posibilități de utilizare când cerințele privind distanța se modifică. Disc de bază din fontă, acoperire cu disc de bază din plastic negru, țeava stâlpului este din metal.

Aplicație:

Pentru interior.

Livrare:

Set cu câte 2 buc. inclusiv chingi.

Culoare:

Disc de bază negru, stâlp negru **acoperit cu vopsea pulbere neagră.**

Notă:

Imprimare digitală individuală posibilă la cerere.

Descriere tehnică

Înălțime disc de bază	20 mm
Înălțime	1000 mm

Fișă de date

Ø disc de bază	350 mm
Greutate	12 kg
Lățime centură	50 mm
Culoarea benzii	roșu / alb
Lungimea curelei	9000 mm