

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță:  
85/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268732 85/06
GTIN	4045197545855
Clasa articolului	21V

**Descriere tehnică**

Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	13,54 mm
Decalaj central $L_3$	8,15 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 11
Plăcuță amovibilă compatibilă	GCCT 06020.
Cod ISO Suport	E10K SGLCR/L06
Mărimea plăcuței	6 mm
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere $L_2$	9,5 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 11	269028 11
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7	674248 TX7
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200