

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță: 65/S4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268716 65/S4
GTIN	4045197545763
Clasa articolului	21V

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 10
Mărimea plăcuței	4 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CDCT S4010.
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	5,94 mm
Cod ISO Suport	E05H SCLDR/LS4
Decalaj central $L_3$	3 mm
Lungimea totală L	100 mm
Înălțime de strângere $L_2$	4,6 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	5 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 10	269028 10
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm	659957 200