

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță:  
100/06mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268732 100/06
GTIN	4045197545862
Clasa articolului	21V

**Descriere tehnică**

Plăcuță amovibilă compatibilă	GCCT 06020.
Decalaj central $L_3$	9,15 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 11
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	15,52 mm
Cod ISO Suport	E12M SGLCR/L06
Mărimea plăcuței	6 mm
Lungimea totală L	150 mm
Înălțime de strângere $L_2$	11,33 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Ø cozii $D_s$	12 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX7

674248 TX7

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 11

269028 11

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 200 cNm

659957 200