

**Garant****Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță:  
75/07mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268822 75/07  |
| GTIN               | 4045197562647 |
| Clasa articolului  | 21V           |

**Descriere tehnică**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile     | 269028 12                           |
| Plăcuță amovibilă compatibilă                | TDAT 07010.                         |
| Mărimea plăcuței                             | 7 mm                                |
| Decalaj central L <sub>3</sub>               | 3,71 mm                             |
| Cod ISO Suport                               | E06J STLDR/L07                      |
| Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub> | 7,06 mm                             |
| Lungimea totală L                            | 110 mm                              |
| Înălțime de strângere L <sub>2</sub>         | 5,54 mm                             |
| Unghi de reglare κ                           | 95 grad                             |
| Ø cozii D <sub>s</sub>                       | 6 mm                                |
| Standard                                     | Normă de fabricație                 |
| Tip de utilizare                             | pe dreapta                          |
| Adâncime de strunjire interioară până la     | 8×D                                 |
| Materialul sculei                            | Carbura                             |
| Răcire interioară                            | da                                  |
| Utilizare                                    | Strunjire longitudinală la interior |
| Tip produs                                   | Bară pentru strunjire interioară    |

---

## Accesorii

|   |            |
|---|------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 12   | 269028 12  |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6                                 | 674248 TX6 |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |