

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe stânga, Lungime activă / mărime plăcuță: 75/ S5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268736 75/S5
GTIN	4045197545879
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	GPCT S5010.
Mărimea plăcuței	5 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	9,15 mm
Decalaj central L_3	5,6 mm
Cod ISO Suport	E06J SGLPR/LS5
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 6
Lungimea totală L	110 mm
Înălțime de strângere L_2	5,54 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
Ø cozii D_s	6 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 6

269028 6

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500