

Garant**Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, Lungime activă / mărime plăcuță:
85/07mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268822 85/07
GTIN	4045197562654
Clasa articolului	21V

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	4,8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TDAT 07010.
Mărimea plăcuței	7 mm
\varnothing minim al găurii prelabile D_{min}	9,14 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 12
Cod ISO Suport	E08K STLDR/L07
Lungimea totală L	125 mm
Înălțime de strângere L_2	7,49 mm
Unghi de reglare κ	95 grad
\varnothing cozii D_s	8 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	8xD
Materialul sculei	Carbura
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 12	269028 12
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500