

Garant

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° cu șurub de reglare pe lungime, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/12mm

**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302412 25/12 |
| GTIN | 4045197435989 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).

Cu șurub de reglare pe lungime, scurt.

Aplicație:

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică și în mandrina ER.

Notă:

Turație maximă admisă 8000 min⁻¹.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø găurii D ₁ | 12 mm |
| Ø D ₂ | 20 mm |
| Ø cozii d | 25 mm |
| Lungimea totală L | 160 mm |
| Caracteristici nume produs | L = 160 mm |
| Tip produs | Prelungitor |