

AEG

Ferăstrău pendular, Tip: STEP100X



Date comandă

Numărul de comandă	078213 STEP100X
GTIN	4002395136513
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

Ferăstraie verticale robuste universale cu carcasă din metal pentru cutia de viteze și protecție la suprasarcină.

Ferăstrău pendular de 700 W cu preselecție variabilă a vitezei și schimbare fără unelte a pânzei de ferăstrău.

• Conexiune pentru sistemul de aspirare a prafului.

Cu **sistem de prindere rapidă FIXTEC** pentru înlocuirea fără scule a pânzei verticale de ferăstrău, în câteva secunde și **cursă pendulară decuplabilă** pentru putere optimă de tăiere și o bună evacuare a așchiilor, cu reducerea uzurii pânzei de ferăstrău.

Livrare:

Inclusiv protecție împotriva așchiilor.

Inclusiv 2 x pânze de ferăstrău, adaptor pentru aspirare, placă de așezare, cablu de 4 m, geantă de transport.

Notă:

Pânzele de ferăstrău pendular sunt prezentate la Cod 5888400 – 5888551.

Descriere tehnică

Forma	Pendular
-------	----------

Fișă de date

Grosime max. a materialului lemn	100 mm
Frecvență de rețea	50 Hz
Greutate	2,3 kg
Tensiune nominală	230 V
Cursă pendulară	de 4 ori
Particularitate	Domeniu de utilizare universal
Vibrație maximă conform EN	10,5 m/s ²
Denumirea producătorului	STEP100X
Număr de curse	1000 - 3200 min ⁻¹
Putere absorbită	700 W
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Grosime max. a materialului oțel	10 mm
Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule	da, sistem FIXTEC
Tip produs	Ferăstrău