

**LOCTITE****Fir de etanșare a fileturilor, 160 m, ID producător: 55**

## Date comandă

Numărul de comandă	083312 55
GTIN	4002872013986
Clasa articolului	04L

## Descriere

### Execuție:

Substanțele de etanșare înlocuiesc cânepa, benzile de etanșare și pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi și numeroase produse chimice. **Contactul complet pe suprafețe** garantează etanșeitate de **100 %**. Răsucirea sau corecturile pozițiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obișnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanțe de etanșare nu înfundă filtrele și supapele.

Fir de etanșare fără întărire, etanșare imediată, aprobare DVGW / KTW, WRC.

### Aplicație:

**Fir de etanșare a filetelor** pentru mase plastice și metale în domeniul instalațiilor de încălzire și sanitare.

### Notă:

Părțile filetului se curăță cu soluție de curățare universală Cod 083391 și Cod 083392 înaintea aplicării substanței de etanșare.

## Descriere tehnică

Denumirea producătorului	LOCTITE 55
Pentru mărimea de filet în inch	4 inch

Pentru mărimea de filet M până la	M110
Intervalul de temperatură	-55 - 130 °C
Valabilitate de la data producției	59 lună
recomandat pentru material	Plastic
recomandat pentru material	Metal
Lungime	160 m
Culoarea	alb
Temperatură de depozitare	8 - 21 °C
Bază chimică	Multifilament PA
Caracteristici	fără rigidizare
Clasă de rezistență	rezistență scăzută
Caracteristici nume produs	160 m
Tip produs	Bandă de etanșare