



Lanternă de buzunar cu LED, cu protecție la explozie cu baterii, Tip: 2ELED



Date comandă

Numărul de comandă	081522 2ELED
GTIN	032705133417
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lanternă de buzunar protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.

Lampă de înaltă performanță pentru inspecție, rezistentă la șocuri, la praf și la apă.

Lampă cu LED-uri strălucitoare cu clemă de buzunar. Fascicul de lumină cu focalizare centrală, 6500K. Este ușoară, se potrivește în orice geantă pentru scule și se poate introduce în orice buzunar de jachetă. Comutator posterior. Inserția de fibră optică este ideală pentru iluminarea zonelor înguste și greu accesibile.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Flux luminos	40 lm
Zonă ATEX	Zona 1
Zonă ATEX	Zona 21
Tip de baterii	Micro, AAA
Număr de baterii incluse	2
Culoarea carcusei	galben
Durata de iluminare	3 h
Ø cap	22 mm

Greutate	55 g
Clasă de protecție IP	IP 67
Lungimea totală	132 mm
Proprietatea dispozitivului	Recomandat pentru zona EX
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081553 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081552 LR3
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR3	081559 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081551 LR3
Insertie de fibră optică pentru iluminarea foarte precisă Tip 2ELED	081528 2ELED
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081554 LR3