

Garant**Cuțit universal cu mâner din 2 componente, cu 3 lame de rupere, Lățimea vârfului: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	845020 18
GTIN	4069515027809
Clasa articolului	81B

Descriere**Execuție:**

Lame glisante înăuntru / în afară în ghidaj precis din metal. Lame de calitate, extrem de ascuțite, cu durabilitate ridicată.

Mâner din 2 componente convex și în același timp subțire, atât pentru lucrări puternice, cât și pentru tăieturi precise. Înveliș **Haptoprene** aderent cu un miez din polipropilenă deosebit de tare și rezistent. Lucrare sigură, deoarece pericolul de alunecare este redus la minim chiar și cu mâini ude sau uleioase. Lama se blochează automat. Cu **3** lame de rupere (similare cu cod 845010 ref. 10) în 8 trepte, **lățime 18 mm**.

Piese de schimb:

Lame de schimb, a se vedea codurile 845010 ref. 10 – 845019 ref. 50; 845021 ref.10 și 845023 ref. 50.

Descriere tehnică

Lungimea lamei	100 mm
Lățimea vârfului	18 mm
Lungimea cuțitului fără lamă	160 mm
Grosimea lamei	0,5 mm
Număr trepte de rupere	8
Tip produs	Cuttere

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/845020-18>
