

**Șurub de tragere etanșat, forma A, cu alezaj, recomandat pentru con ISO: 30****Date comandă**

Numărul de comandă	308613 30
GTIN	4069515028752
Clasa articolului	32Z

Descriere**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicație:

- Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT),
- În centre de prelucrare (mașini cu schimbător automat de scule).
- În mașini cu comandă numerică (mașini fără schimbător automat de scule).

Notă:

Etanșat – cu inel O.

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

ISO 7388-3 corespunde vechiului standard DIN 69872.

Descriere tehnică

Filet M	M12
Lungimea totală L	44 mm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 30
Ø cap D ₁	13 mm
Recomandat pentru con ISO	30
L ₁	24 mm

Fișă de date

Ø gulerului D	17 mm
Unghiul A	15 grad
Moment de strângere maxim	20 Nm
Caracteristica găurii	cu alezaj
Standard pentru bolț de strângere	ISO 7388-3
Tip produs	Șurub de tragere