

**Carotă HSS Adâncime de tăiere 30 mm, neacoperit, Ø DC: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118792 30
GTIN	4069515029087
Clasa articolului	12D

Descriere**Execuție:**

Recomandate pentru toate mașinile de găurit uzuale cu talpă magnetică. Prelucrare foarte eficientă datorită geometriei optimizate. Ușor de reascuțit. Cu coadă Weldon – Ø **19 mm**.

HSS, fără strat de acoperire – alternativă la un preț avantajos.

Aplicație:

La mașinile de găurit mobile cu talpă magnetică sau la mașinile de găurit staționare cu coloană, pentru executarea găurilor de dimensiuni mari în oțel pentru construcții. Carota prelucrează doar un inel de material subțire. Partea decupată este eliminată cu ajutorul unui arc montat pe un vârf ejector.

Livrare:

Fără vârf ejector.

Notă:

Pentru lubrifierea carotei se recomandă uleiurile de răcire de calitate superioară (consultați Cod 084210).

Descriere tehnică

Ø cozii	19,05 mm
Adâncime de tăiere/așchiere	30 mm
Ø nominal D _c	30 mm
Lungimea totală L	60,5 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Materialul sculei	HSS

Fișă de date

Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă Weldon
Tip produs	Carotă

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat		
Aluminiu (cu aşchii scurte)	recomandat		
Oţel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oţel < 750 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		