

**Mandrină pentru bucă elastică OZ, SK 40, Gama de prindere: 2-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302460 2-25
GTIN	4250122600039
Clasa articolului	36E

Descriere**Execuție:**

Piuliță de prindere sprijinită pe rulmenți cu bile.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice OZ conform ISO 10897.

Accesorii opționale:

Bușe elastice OZ Cod 309540 – 309560, set Cod 309562 (tip 462 E) pentru Ref. 2 – 25, cheie cu gheară Cod 628400.

Descriere tehnică

Gama de prindere	2 - 25 mm
Piuliță de schimb pentru bucă elastică Cod 309670	2 - 25
Filet M	M16
Lungime activă dimensiune A	66 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	58/62
Lungimea totală L	159 mm
Ø exterior D	60 mm
Ø de prindere D ₁	2-25 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	DIN 2080

Concentricitate	≤ 3 μm
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 12 mm	309550 12
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Bucușă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 18 mm	309550 18
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Cheiecu dinte Pentru Ø exterior piulițe 58/62 mm	628400 58/62
Bucușă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 16 mm	309550 16
Bucușă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 24 mm	309550 24
Bucușă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 23 mm	309550 23
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Bucușă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 5 mm	309550 5
Bucușă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 21 mm	309550 21
Bucușă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 11 mm	309550 11

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 15 mm	309550 15
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 13 mm	309550 13
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 22 mm	309550 22
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 6 mm	309550 6
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 10 mm	309550 10
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 8 mm	309550 8
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 14 mm	309550 14
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 7 mm	309550 7
	308830 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelSO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Piuliță de strângere OZ Gamă de prindere 2-25 mm	309670 2-25
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 19 mm	309550 19
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 25 mm	309550 25
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 9 mm	309550 9
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 4 mm	309550 4
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 20 mm	309550 20
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Bucșă elastică OZ pentru mandrină Ø nominal de strângere d 17 mm	309550 17