

Garant**Carotă din carbură Adâncime de tăiere 35 mm, TiAlN, Ø DC: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	118782 25
GTIN	4069515028905
Clasa articolului	11F

Descriere**Execuție:**

Recomandate pentru toate mașinile de găurit uzuale cu talpă magnetică. Prelucrare foarte eficientă datorită geometriei optimizate. Ușor de reascuțit. Cu coadă Weldon – Ø **19 mm**.

HM (carbură) cu strat special de acoperire TiAlN – durabilitate mărită și performanță de tăiere excepțională.

Aplicație:

La mașinile de găurit mobile cu talpă magnetică sau la mașinile de găurit staționare cu coloană, pentru executarea găurilor de dimensiuni mari în oțel pentru construcții. Carota prelucrează doar un inel de material subțire. Partea decupată este eliminată cu ajutorul unui arc montat pe un vârf ejector.

Livrare:

Fără vârf ejector.

Notă:

Pentru lubrifierea carotei se recomandă uleiurile de răcire de calitate superioară (consultați Cod 084210).

Descriere tehnică

Ø nominal D _c	25 mm
Lungimea totală L	74,5 mm
Ø cozii	19,05 mm
Adâncime de tăiere/așchiere	35 mm
Strat de acoperire	TiAlN

Fișă de date

Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă Weldon
Tip produs	Carotă

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Alu > 10% Si	recomandat		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	recomandat		
Fontă	recomandat		
GGG	recomandat		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		