

Garant**Cap de strunjit Master Mute, pe dreapta, pentru CN.. Plăcuțe amovibile****Date comandă**

Numărul de comandă	265100 40/12
GTIN	4069515031738
Clasa articolului	29E

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de bară de strunjit cu amortizarea vibrațiilor cod 265060 - 265076.

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	27 mm
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	269005 22
Lungimea totală L	33 mm
Serie	Master Mute
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Șurub pt. portplăcuță	269013 9
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	50 mm
Gheară de strângere	259038 21

Fișă de date

Șurub pentru gheara de strângere	259021 8
Ø cozii D _s	40 mm
Număr caneluri de răcire	3
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/265100-40/12>