

Garant**Cap de strunjit Master Mute, pe stânga, pentru CN.. Plăcuțe amovibile****Date comandă**

Numărul de comandă	265101 40/12
GTIN	4069515031745
Clasa articolului	29E

Descriere**Adaptat pentru:**

Cozi de prindere ale barelor de alezat cod 265060 - 265076.

Descriere tehnică

Șurub pentru gheara de strângere	259021 8
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Ø minim al găurii prealabile D _{min}	50 mm
Serie	Master Mute
Decalaj central L ₃	27 mm
Lungimea totală L	33 mm
Gheară de strângere	259038 21
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	269005 22

Fișă de date

Șurub pt. portplăcuță	269013 9
Ø cozii D _s	40 mm
Număr caneluri de răcire	3
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/265101-40/12>