



Șurubelniță cu percuție 18 V, șurubelniță de percuție cu acumulator



Date comandă

Numărul de comandă	074052 GDS1600HC
GTIN	4053423246377
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator.

- **Funcționare pe dreapta / stânga.**
- **Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.**

Performanță excepțională fără cablu: Șurubelniță cu percuție 3/4" cu cuplu ridicat datorită tehnologiei BITURBO fără perii.

- **Șurubelniță cu percuție performantă, cu un cuplu de strângere de 1.600 Nm și un cuplu de rupere de 2.200 Nm.**
- **Modul Auto Bolt Release (ABR) asigură o manevrare convenabilă, împiedicând căderea și pierderea șuruburilor metalice sau a piulițelor.**

Livrare:

Inclusiv 2x acumulatori Li-Ion, încărcător, L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc la 073851– 073867.

Descriere tehnică

Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
---------	-------------------------

Fișă de date

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă treapta 1	800 min ⁻¹
Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Capacitate acumulator	8 Ah
Turație maximă treapta 2	1750 min ⁻¹
Greutate	3,2 kg
Utilizare tipică	Heavy Duty
Tip acumulator	Litiu-Ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Număr de acumulatoare incluse	2
Denumirea producătorului	GDS 18V-1600HC
Vibrație maximă conform EN	14 m/s ²
Număr de percuții	0 - 2350 min ⁻¹
Moment maxim de rotație dur	1600 Nm
Dimensiunile portsculei	3/4 inch
Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip produs	Șurubelniță cu percuție