

Platforme de lucru pentru stivuitoare, Tip: 1040X1305**Date comandă**

Numărul de comandă	919980 1040X1305
GTIN	4052462065697
Clasa articolului	94B

Descriere**Execuție:**

Platformă de lucru în structură stabilă cu tub pătrat pentru suport transversal sau longitudinal cu stivuitor. Perete posterior din plasă de sârmă. Platformă de lucru antiderapantă și blocare automată a ușii. Buzunare pentru stivuitor cu protecție antiderapantă (bolțuri). Cu două grile de protecție cu balamale, cu dispozitiv de siguranță, pe laturile transversală și longitudinală. Cu tavă de depozitare scule galvanizată și 2 dispozitive de fixare pentru EPP. Înălțime parapet 1,10 m. Distanță de buzunar pentru stivuitor B pentru preluare transversală 600 mm, pentru preluare longitudinală 190 mm.

Aplicație:

Pentru lucrări de reparație și întreținere efectuate în siguranță pe părțile aflate la înălțime ale clădirilor, sursele de iluminare de pe plafon etc.

Standard:

Verificat TÜV, conform DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung - Asigurare legală de accidente în Germania).

Culoare:

Lăcuit galben-portocaliu RAL 2000.

Notă:

Respectați prevederile naționale la utilizarea platformelor de lucru cu transpaletul. Platforme de lucru adecvate pentru Austria (certificare TÜV Austria) și Belgia, la cerere.

Descriere tehnică

Lățime	1305 mm
Adâncime	1040 mm
Capacitate portantă	300 kg
Distanță între buzunarele pentru stivuator B	600 mm
Distanță între buzunarele pentru stivuator B	190 mm
Adâncimea suprafeței de rezemare	800 mm
Lățimea suprafeței de rezemare	1200 mm
Buzunare pentru stivuator Dimensiunea D	80 mm
Înălțime	2355 mm
Greutate	139 kg
Buzunare pentru stivuator Dimensiunea A	200 mm
Suport stivuator	Preluare transversală sau longitudinală
Tip produs	Platformă de lucru