

uvex**Cască de protecție uvex pronamic E, Culoarea: WHITE****Date comandă**

Numărul de comandă	097707 WHITE
GTIN	4066853027362
Clasa articolului	04U

Descriere**Execuție:**

Cască de protecție ușoară din HDPE (High Density Polyethylen) cu carcasă închisă (fără ventilație) pentru utilizare în sectorul electric **de până la AC 1.000 V** și DC 1500 V. Geometria optimizată a benzii de susținere și suportul mare pentru gât asigură o potrivire extrem de confortabilă. Sistemul de adaptare permite combinarea cu vizieră, căști pentru cască și lămpi pentru cască. **Rezistent la frig până la -30 °C** și protejează împotriva stropilor de metal lichid (MM).

- **Chingă în 6 puncte**
- **Suporturi slot Euro de 30 mm**
- **Bandă pentru transpirație din piele sintetică**
- **Formă dreaptă**
- **Cu cheie rotativă și suport mare pentru gât**

Standard:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Descriere tehnică

Reglare pe lățime	Închidere rotativă
Referință	51 - 65 cm
Greutate	396 g

Fișă de date

Culoarea	alb
Proprietate cască	Capacitate de protecție până la -30 °C
Proprietate cască	Izolație electrică
Proprietate cască	Protecție împotriva stropilor de metal lichid
Materialul căștii tip scoică	HDPE
Standard	DIN EN 397
Standard	DIN EN 50365
Tip produs	Cască de protecție