



Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 50 A = 55, Ø dornului d1: 27mm



Date comandă

Numărul de comandă	302520 27
GTIN	4250122600831
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicație:

Cu pană longitudinală – pentru freze **cu canal interior longitudinal**, de ex. DIN 841.

Cu inel de antrenare – pentru freze cu **canal frontal**, DIN 1880.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840.

Concentricitate: $\leq 6 \mu\text{m}$

Lungime activă dimensiune A: 55 mm

Lungimea totală L: 203 mm

Lungimea dornului de frezare L₃ cu inel de antrenare: 21 mm

Lungimea dornului de frezare L₄: 33 mm

Filet M: M24

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861: 27

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	33 mm
Filet M	M24
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	21 mm
Lungime activă dimensiune A	55 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	27

Lungimea totală L	203 mm
Ø dornului d ₁	27 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	27
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27
Ø de prindere D ₁	27 mm
Suport	SK 50 A = 55
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 6 μm
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308812 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Accesoriu pentru moment de strângere pentru Șurub de tragere conform DIN 69872 potrivit pentru dimensiune conică 50	308810 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308780 50
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 27 mm	309860 27
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308700 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Cheie specială Pentru Ø dornului 27 mm	309840 27
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 27 mm	309870 27
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50