

**Set de șurubelnițe de montaj cu funcție de clichet, Număr de piese: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	667406 7
GTIN	4013288234070
Clasa articolului	63H

Descriere**Execuție:**

Mâner Kraftform din material plastic rezistent la șocuri pentru prinderea diferitelor tije. **Tije hexagonale** din oțel special cu o tenacitate deosebită și duritate ridicată. Suprafață cromată nicromat, vârfuri gri oțel.

Cu funcție de clichet și zimți fini pentru un unghi redus de revenire. Inel de comutare simplu de utilizat. Slăbiți și strângeți șurubul, chiar dacă nu există rezistență, prin „funcția de rotire”.

Conținut:

1 tijă pentru șurubelniță lată: 4x0,6 / 6x1
1 tijă pentru Phillips: Ref. 1 / Ref. 2
1 tijă pentru șurubelniță Pozidriv: Ref. 1 / Ref. 2
1 tijă pentru șurubelniță hexagonală: 4 / 5 mm
2 tije pentru Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Mâner Kraftform cu clichet: 1 buc.

Livrare:

Inclusiv husă din material textil.

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță lată

Fișă de date

Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Denumirea producătorului	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Lungimea totală	175 mm
Lungimea lamei	100 mm
Număr de piese	7
Funcție clichet	da
Tip produs	Șurubelnițe

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/667406-7>