

**Portsculă cu prindere pe con SK, SK 50, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 302440 6      |
| GTIN               | 4250122600336 |
| Clasa articolului  | 36E           |

**Descriere****Execuție:**

Filet interior pentru strângere manuală.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Descriere tehnică**

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Lungime activă dimensiune A             | 63 mm                           |
| Lungimea totală L                       | 190 mm                          |
| Ø de prindere D <sub>1</sub>            | 6 mm                            |
| Filet M                                 | M24                             |
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 6                               |
| Ø exterior D                            | 25 mm                           |
| Suport                                  | SK 50                           |
| Standard                                | DIN 6359                        |
| Normă pentru suport                     | DIN 2080                        |
| Concentricitate                         | ≤ 3 μm                          |
| Tip produs                              | Portsculă cu prindere pe con SK |

## Accesorii

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50 | 308820 50 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50                                                         | 308765 50 |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50                          | 308830 50 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50                                                         | 308795 50 |
| Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50                                                         | 308785 50 |
| Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50                                                            | 308660 50 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50                                        | 308615 50 |
| Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50                                                         | 308760 50 |
| Șurub de tragere special fără filet interioaretanșat Recomandat pentru con ISO 50                                | 308720 50 |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50                                          | 308740 50 |
| Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50                                                            | 308600 50 |
| Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50                                                            | 308640 50 |
| Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50                                                   | 308610 50 |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50                                                   | 308650 50 |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50                                                   | 308620 50 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50                                                 | 308605 50 |
| Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50                                                         | 308790 50 |

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de  
prindere D1 6 mm

309900 6