



Ceas comparator digital cu operare tactilă citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	434311 12,5
GTIN	4059192066543
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Ceas comparator digital cu cifre ale afișajului **foarte mari** și afișare integrată a toleranței (cu sau fără afișarea valorii măsurate).

Față din sticlă securizată cu **panouri tactile fără uzură**, 3 valori PRESET, afișaj color cu LED-uri în funcție de modul de toleranță.

Funcționare:

PRESET, toleranță, ABS (afișajul poate fi setat la zero fără a pierde referința la valoarea PRESET), factor (multiplicator pentru distanța de măsurare), funcție de blocare (câmp de taste blocabil în meniu). Este posibilă transmiterea datelor. IP42: protecție la stropirea cu apă cu cădere oblică (picături de apă) de până la 15° față de poziția normală de exploatare și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR 2450.

Accesorii opționale:

Cablu de date cod 498941.

Descriere tehnică

Fișă de date

Grosime carcasă	35,8 mm
Ø carcasă	58,4 mm
Număr de baterii incluse	1
Citire comutabilă	0,01 mm
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2450
Forță de măsurare	0,65–0,90 N
Clasă de protecție IP	IP 42
Citire comutabilă	0,0005 inch
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	C1
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare)	0,02 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator	nu
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Sistem MAHR Reference-Lock
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator