

**DUO-LOCK Extensie cilindrică, carbură monobloc Coadă cilindrică, DUO-LOCK Interfață: DL10****Date comandă**

Numărul de comandă	220377 DL10
GTIN	4034221193698
Clasa articolului	10N

Descriere**Execuție:**

Optimizată din punct de vedere tehnic.

Notă:

Dimensiuni speciale disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	10 mm
moment de rotație recomandat	20 Nm
L ₂	37,5 mm
Ø D ₂	9,6 mm
DUO-LOCK Interfață	DL10
Lungimea totală L	77,5 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport pentru cap de frezat cu fixare pe filet