

**DUO-LOCK Extensie cilindrică, carbură monobloc Coadă cilindrică, DUO-LOCK Interfață: DL16****Date comandă**

Numărul de comandă	220377 DL16
GTIN	4034221193674
Clasa articolului	10N

Descriere**Execuție:**

Optimizată din punct de vedere tehnic.

Notă:

Dimensiuni speciale disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	108 mm
L ₂	60 mm
Ø D ₂	15,5 mm
DUO-LOCK Interfață	DL16
moment de rotație recomandat	60 Nm
Ø cozii D _s	16 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport pentru cap de frezat cu fixare pe filet