

**DUO-LOCK Extensie cilindrică, carbură monobloc Coadă cilindrică, DUO-LOCK Interfață: DL12****Date comandă**

Numărul de comandă	220377 DL12
GTIN	4034221193681
Clasa articolului	10N

Descriere**Execuție:**

Optimizată din punct de vedere tehnic.

Notă:

Dimensiuni speciale disponibile la cerere.

Descriere tehnică

DUO-LOCK Interfață	DL12
$\varnothing D_2$	11,5 mm
\varnothing cozii D_s	12 mm
L_2	45 mm
Lungimea totală L	93 mm
moment de rotație recomandat	30 Nm
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport pentru cap de frezat cu fixare pe filet