



Șlefuitor cu vibrații cu baterie, Tip: GSS18V-13



Date comandă

Numărul de comandă	077322 GSS18V-13
GTIN	4059952606187
Clasa articolului	03C

Descriere

Execuție:

Șlefuitor cu vibrații ergonomic fără fir cu motor fără perii:

- Control optim pe suprafețe mari datorită echilibrului excelent al sculei.
- Progres rapid de lucru datorită motorului fără perii și sistemului Bosch Professional 18V.
- Operare intuitivă, cu trei plăci de șlefuit interschimbabile.

Descriere tehnică

Lungime hârtie abrazivă (clemă)	100 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lățime hârtie abrazivă (scai)	110 mm
Lățime hârtie abrazivă (clemă)	110 mm
Număr oscilații	20000 min ⁻¹
Lungime hârtie abrazivă (scai)	100 mm

Fișă de date

Vibrație maximă conform EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Cursă de circuit oscilant	1,6 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Șablon de găurire	8×
Greutate	1,1 kg
Tip produs	Șlefuitor cu vibrații