



Mandrină pentru bucă elastică ER, SK 40, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 32



Date comandă

Numărul de comandă	302465 32
GTIN	4250122600107
Clasa articolului	36E

Descriere

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice ER /ESX conform ISO 15488-B.

Accesorii opționale:

Bucse elastice ER Cod 308981 – 309040, seturi ER Cod 309024 – 309320, chei de strângere ER Cod 309680 – 309740.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Pentru buce elastice tip ER	32
Filet M	M16
Gama de prindere	2 - 20 mm
Piuliță de strângere ER de schimb	32
Ø exterior D	50 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 3 μm
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică

Accesorii

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm	309002 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 17 mm	309002 17
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 16 mm	308986 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	309000 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	309000 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308981 3
Set de bucșe elastice ER 18 buc. 3-20 mm	309024
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308981 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308981 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	308981 20
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308986 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308986 4
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 19 mm	309002 19
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 12 mm	309002 12
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm	309002 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	309000 16
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 11 mm	308986 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	308981 18
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 11 mm	309002 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	309000 12

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm	309002 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 18 mm	309000 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308981 10
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm	309002 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 12 mm	308981 12
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	309000 11
Set de bucșe elastice ER 8 buc., 4–16, 20 mmcu etanșare	309026
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	309000 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	309000 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 19 mm	308986 19
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308986 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	308981 19
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 18 mm	309002 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm	309000 15
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 20 mm	309000 20
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm	309002 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	309000 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308981 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 11 mm	308981 11
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm	309000 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 12 mm	308986 12
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 15 mm	308986 15
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308986 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308986 9
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 16 mm	309002 16
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 13 mm	309002 13
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308986 7
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 32	309680 32
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 13 mm	308986 13
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm	309002 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	309000 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 16 mm	308981 16
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	309000 8
Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm	309002 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 18 mm	308986 18
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 17 mm	308981 17
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 19 mm	309000 19
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308981 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308986 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308981 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	309000 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 17 mm	308986 17
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 14 mm	308986 14
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	309000 7
	309002 4

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 20 mm

309002 20

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm

308981 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm

308981 8

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm

308986 6

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 14 mm

309002 14

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 13 mm

308981 13

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 15 mm

308981 15

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 15 mm

309002 15

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 20 mm

308986 20

Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 14 mm

309000 14