

Garant**Tarod de mașină pentru găuri înfundate GARANT Vap Tap, vaporizat, Pentru filet metric: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	146737 M3-12
GTIN	4069515037563
Clasa articolului	13V

Descriere**Execuție:**

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat și pot fi scoase fără probleme.
Compus din tarozi de mașină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Conținut:

Câte 1 tarod de mașină M3 – M12 Cod 135805

Descriere tehnică

Serie	Master Tap
Strat de acoperire	vaporizat
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 376
Standard	DIN 371

Fișă de date

Unghiul elicei	40 grad
Inel colorat	verde
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	18 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	18 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	15 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/146737-M3-12>