



**Set de minifreze de șlefuire 10 buc. Z7 – medie, cu dantură încrucișată,
Carbură, Număr de freze șlefuire: 10**



Date comandă

Numărul de comandă	546970 10
GTIN	4069515037631
Clasa articolului	52D

Descriere

Execuție:

Frezele de șlefuire **HOLEX** sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coadă este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Sortimente cu mini freze de șlefuire selectate, în cele mai uzuale forme și dimensiuni. Ø cozii 3 mm.

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Livrare:

Câte 1 buc. Ref. 546910 Ref. A0313; AS0313; C0313; D0302; D0403; E0307; F0313; G0313; H0307; M0311.

Descriere tehnică

Fișă de date

Serie	Dantură Z7
Grad de finețe a danturii	mediu
Tip de dantură	cu dantură încrucișată
Simbol pentru dantură	Z7
Materialul sculei	Carbură
Ø cozii	3 mm
Număr de freze șlefuire	10
Tip produs	Freze șlefuire