

**Micrometru digital de interior cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 6-8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428931 6-8
GTIN	4059192064808
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Micrometre de interior în 3 puncte sau micrometre de interior pentru măsurare rapidă cu filet de racordare pentru înlocuirea ușoară a capetelor de măsurare. Cap micrometric autocentrant, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății. **De la 12mm pentru măsurători până la baza găurii.**

Micrometre de interior cu limitator de cuplu de frecare extins, măsurători rapide pe un pas de tijă de 1,5 mm. Funcții practice de măsurare, de ex. 3 valori PRESET, afișarea toleranței prin simboluri, ABS.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Extensie cod 428950, cablu de date cod 498941, calibru-inel cod 484030, placă de prindere pentru stativ pentru micrometru de exterior cod 428951.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	6 - 8 mm
Tip de baterii	Celulă buton

Fișă de date

Clasă de protecție IP	IP 65
Adâncime standard de măsurare	58 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Dimensiune a	1,5 mm
Număr de baterii incluse	1
Citire	0,001 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Sistem MAHR Reference-Lock
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/428931-6-8>