



Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 6-8mm



Date comandă

Numărul de comandă	428933 6-8
GTIN	4059192065287
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte sau micrometre de interior pentru măsurare rapidă cu filet de racordare pentru înlocuirea ușoară a capetelor de măsurare. Cap micrometric autocentrant, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății. **De la 12mm pentru măsurători până la baza găurii.**

Micrometre de interior pentru măsurare rapidă cu retragere a manetei pe întregul interval de măsurare. Afișaj tactil rotativ mare (270°) cu funcții practice de măsurare, de ex. 3 valori PRESET, afișarea toleranței cu 3 LED-uri colorate și simboluri, ABS.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Extensie cod 428950, cablu de date cod 498941, calibru-inel cod 484030, placă de prindere pentru stativ pentru micrometru de exterior cod 428951.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	6 - 8 mm
Clasă de protecție IP	IP 65

Fișă de date

Dimensiune a	1,5 mm
Adâncime standard de măsurare	58 mm
Citire	0,001 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Eroare de toleranță	0,004 mm
Număr de baterii incluse	1
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Sistem radio i-wi MAHR
Asigurare valoare măsurată	Sistem MAHR Reference-Lock
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/428933-6-8>