



Set micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 6-12mm



Date comandă

Numărul de comandă	428943 6-12
GTIN	4059192065416
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte sau micrometre de interior pentru măsurare rapidă cu filet de racordare pentru înlocuirea ușoară a capetelor de măsurare. Cap micrometric autocentrant, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutății. **De la 12mm pentru măsurători până la baza găurii.**

Micrometre de interior pentru măsurare rapidă cu retragere a manetei pe întregul interval de măsurare. Afișaj tactil rotativ mare (270°) cu funcții practice de măsurare, de ex. 3 valori PRESET, afișarea toleranței cu 3 LED-uri colorate și simboluri, ABS.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă cod 428933 cu calibre-inel aferente.

Accesorii opționale:

Extensie cod 428950, cablu de date cod 498941, calibru-inel cod 484030, placă de prindere pentru stativ pentru micrometru de exterior cod 428951.

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 65

Fișă de date

Număr de baterii incluse	1
Domeniu de măsurare	6 - 12 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Număr de capete micrometrice	3
Număr de inele de calibrare	2
Ø inel calibrare	8/10 mm
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Asigurare valoare măsurată	Sistem MAHR Reference-Lock
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/428943-6-12>