



Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă cu ieșire de date și i-wi, Domeniu de măsurare: 85-100mm



Date comandă

Numărul de comandă	428934 85-100
GTIN	4059192065591
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte sau micrometre de interior pentru măsurare rapidă cu filet de racordare pentru înlocuirea ușoară a capetelor de măsurare. Cap micrometric autocentrant, de la 12mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutateii. **De la 12mm pentru măsurători până la baza găurii.**

Micrometre de interior pentru măsurare rapidă cu retragere a manetei pe întregul interval de măsurare. Afișaj tactil rotativ mare (270°) cu funcții practice de măsurare, de ex. 3 valori PRESET, afișarea toleranței cu 3 LED-uri colorate și simboluri, ABS.

Cu sistem radio integrat i-wi pentru transmiterea simplă, fără fir a datelor de măsurare către orice PC.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Extensie cod 428950, cablu de date cod 498941, calibru-inel cod 484030, placă de prindere pentru stativ pentru micrometru de exterior cod 428951.

Radioreceptor pentru i-wi, tip Stick cod 498912 ref. STICK.

Descriere tehnică

Citare	0,001 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032

Fișă de date

Dimensiune a	0,5 mm
Adâncime standard de măsurare	97 mm
Număr de baterii incluse	1
Eroare de toleranță	0,005 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Clasă de protecție IP	IP 65
Domeniu de măsurare	85 - 100 mm
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Sistem radio i-wi MAHR
Asigurare valoare măsurată	Sistem MAHR Reference-Lock
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/428934-85-100>