



Disc de șlefuit (CER) PG Easy CeramicPS, Ø 125 mm, Granulație: 36



Date comandă

Numărul de comandă	566314 36
GTIN	4027497228027
Clasa articolului	53L

Descriere

Execuție:

Disc de șlefuit cu **granule abrazive ceramice (CER)** cu suport integrat, întărit cu fibră de sticlă. **Comportament agresiv de șlefuire** al discului din fibră combinat cu **silențiozitate ridicată** și cu avantajul durabilității discului de șlefuire în evantai.

- **O sculă în loc de două: Înlocuiește discurile din fibră și de discurile de degroșare - nu este necesară schimbarea, se utilizează fără flanșă de prindere specială.**
- **Performanță maximă datorită plăcuței de sprijin ranforsată cu fibră de sticlă și a granulelor ceramice profilate cu precizie.**
- **Zona de decalaj adânc permite lucrul în plan și asigură o sincronizare și o agresivitate perfectă.**
- **Durabilitate extrem de lungă pentru economie maximă.**

Aplicație:

Utilizare pe suprafețe și pe muchii.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Granulație	36

Fișă de date

Ø discurilor	125 mm
Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Disc purtător	Disc suport din țesătură din fibre de sticlă
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Unghi de așezare recomandat	5-15 grad
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		