



Portsculă combi pentru freze cu alezaj, SK 40 A = 52, Ø dornului d1: 16mm



Date comandă

Numărul de comandă	302500 16
GTIN	4250122600763
Clasa articolului	36E

Descriere

Execuție:

Filet interior pentru strângere manuală.

Aplicație:

Cu pană longitudinală – pentru freze **cu canal interior longitudinal**, de ex. DIN 841.

Cu inel de antrenare – pentru freze cu **canal frontal**, DIN 1880.

Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	162 mm
Ø dornului d ₁	16 mm
Lungime activă dimensiune A	52 mm
Lungimea dornului de frezare L ₃ cu inel de antrenare	17 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	16
Filet M	M16
Lungimea dornului de frezare L ₄	27 mm
cheie specială recomandată Cod 309840	16
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16

Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	SK 40 A = 52
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	DIN 2080
Concentricitate	≤ 6 µm
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

Accesorii

Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 16 mm	309860 16
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Inel de antrenare Pentru Ø dornului 16 mm	309870 16
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Cheie de strângere ER Pentru mandrina ER 16	309680 16
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Cheie de strângere ERSW25 1/2 inch Pentru mandrina ER 16	309720 16
Cheie de strângere ERCanal 1/2 inch Pentru mandrina ER 16	309700 16
Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm	309840 16
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40

