



Set universal Kraftform Kompakt VDE 24, Număr de piese: 24



Date comandă

Numărul de comandă	667264 24
GTIN	4013288234148
Clasa articolului	63H

Descriere

Execuție:

Mâner Kraftform cu funcție de clichet și zimți fini pentru un unghi redus de revenire. Inel de comutare simplu de utilizat. Slăbirea și strângerea șurubului, chiar și în absența rezistenței, utilizând funcția "rotire". Protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării. Mâner tip T cu clichet Kraftform cu manșon liber și ieșire cu siguranță pătrată (1/4 in.).

Tot conținutul **complet izolat până la 1000 V** conform **DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Conținut:

Lame pentru fantă: câte 1 buc. Gr. 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,2×6,5 mm

Tije pentru Phillips: Măr. 1; 2

Lame pentru Pozidriv: Măr. 1; 2

Tije pentru Torx®: Ref. TX15; TX20; TX25

Biți de cheie tubulară 1/4 inch, pentru hexagon exterior: Ref. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

Lamă adaptoare antrenare pătrată (1/4 inch.: 1 buc.

Mâner șurubelniță Kraftform cu funcție cu clichet: 1 buc.

Mâner tip Kraftform cu funcție cu clichet: 1 buc.

Mâner Kraftform pentru tije interschimbabile Cod 667411: 1 buc.

Descriere tehnică

Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Phillips

Fișă de date

Profil de antrenare	Șurubelniță pentru Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Număr de piese	24
Tip produs	Șurubelniță

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/667264-24>